




CMM-100

「テレビCM素材搬入基準【2020年11月改訂版】」および
「テレビCM 4K素材搬入基準【2018年12月適用】」に則した
CMメタデータの作成・編集・閲覧が可能なアプリケーション



HD/4Kのメディア/フォーマットに対応

- 「テレビCM素材搬入基準【2020年11月改訂版】」に対応
- 「テレビCM 4K素材搬入基準2018年12月適用」に対応
- 運用規定にある5メディア(XDCAM、P2、HDD、SSD、SxS)に対応

「CM素材交換メタデータ」の入力、編集、保存、格納(XML付与)

- 特に重要な10桁コードとCM素材名などの必須項目を表示
- 入力したメタデータの保存が可能(一時保存)
- XMLスキーマに従ってCMメタデータの正当性チェックが可能
- 任意の場所にCMメタデータ保存が可能

CSVファイル入力&出力

- JPPAが提供する「CMメタデータ入力支援ツール」が出力するCSVファイルに対応

メタ格納マスターへのメタデータ格納

(メタ格納済み搬入素材ファイル原版(XML)の作成)

- それぞれのメディアに応じた保存場所へのXMLファイルの格納に対応

クレジット画像生成機能

- メタデータを反映したクレジット画像ファイル(BMP)の生成が可能
- HD時はHD解像度で、4K時は4K解像度で出力
- 会社名、ロゴ画像を設定可能
- MXFファイルのクレジットとCMメタデータから作成したクレジットを並べて比較可能

複数素材管理

- 一枚のXDCAMメディアに複数タイプのCM(15秒、30秒、Aパターン、Bパターンなど)が保存されていてもCMメタデータを付与することが可能
- 複数素材が入ったXDCAMメディアからCM搬入基準に沿ったXDCAMメディア(一枚のXDCAMメディアに1素材)を作成することが可能

ハッシュ生成と検査

- オンライン送稿の検査用にCM素材、CMメタデータのハッシュ(SHA-1)を生成し、ファイルに保存可能
- MXFおよびXMLと、そのハッシュファイル(HSFおよびHSM)の比較検査が可能

印刷機能

- メタデータを反映した、「JAC、JPPA新・統一帳票推奨ルール」、「CM素材のメタデータ登録における20文字オーバーの広告主名業界統一「入力ルール」について」に基づいたクレジットとケース用のラベル印刷に対応
- XDCAMプロフェッショナルディスク(CMモデル)、通常ケース、SSD、HDD、SxSのラベル印刷に対応
- CMメタデータ一覧印刷機能
- メディアのみ、メディアケースのみでの個別ラベル印刷が可能
- PDF出力によるプレビューが可能
- CMメタデータから記録票を生成
- 印刷ラベルに、会社名、会社ロゴを印刷

複製機能

- メタ格納済み搬入素材ファイル原版のメディアコピーが可能(XDCAMのみ)
- コピー後のペリファイが可能
- 最大4ドライブ接続しての並列コピーが可能

作業ログ保存

- 操作履歴やメタデータ更新履歴(メタ項目名とその内容)を保存可能

CM字幕対応

- 字幕付きCM素材搬入暫定基準に対応


FTPクライアント機能

- XDCAMレコーダー、XDCAM StationにFTP接続し、CMメタデータの保存が可能

簡易チェック機能

- CMメタデータとMXFファイルの突き合わせチェックが可能
- ラウドネス値の検査、無音区間の検査が可能

運用イメージ



動作環境

OS	Windows® 10 (64 bit)
CPU	Intel® Core™ i3 プロセッサ以上
メモリ	8 GB 以上
ディスク容量	100 GB 以上
ディスプレイ解像度	1280 x 1024 pixel 以上 (ワイド画面対応)
USBポート	最低2つ以上 (1つはドングル接続に使用)
ネットワーク	ギガビット・イーサネット

対応メディア/ドライブ

XDCAM (HD/4K)	PDW-U1、PDW-U2、PDW-U4、PDW-HD1500 ¹⁾ 、XDS-PD2000 ²⁾
P2 ³⁾ (HD)	AJ-PCD20、AJ-PCD2G
SSD ³⁾ (4K)	PSZ-SC48、PSZ-SC96
HDD ³⁾ (4K)	PSZ-HC1T/HC2T、PSZ-HA1T/HA2T、PSZ-HB1T、PSZ-HB2T
SxSメモリーカード ³⁾ (4K)	SBS-240H

¹⁾ XDCAMレコーダーとの接続はIEEE1394またはFTPです。²⁾ XDCAM Stationとの接続はFTPです。³⁾ 複製機能、複数素材管理には対応しておりません。

- ・ Intel Coreはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。
- ・ Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ SxS、XDCAMはソニー株式会社の商標です。
- ・ P2はパナソニック株式会社の商標です。

FOR-A® 株式会社 朋栄 www.for-a.co.jp

ISO9001 取得
ISO14001 取得
(佐倉R&D)

■ 本 社 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-8-1 Phone 03-3446-3121 (代)
 ■ 関 西 支 店 〒530-0055 大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル Phone 06-6366-8288 (代)
 ■ 札幌営業所 〒004-0015 札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16 Phone 011-898-2011 (代)
 ■ 東北営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央2-10-30 仙台明芳ビル Phone 022-268-6181 (代)
 ■ 東海営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦1-20-25 広小路YMDビル Phone 052-232-2691 (代)
 ■ 中国営業所 〒730-0012 広島市中区上八丁堀5-2 WAKO KMDビル Phone 082-224-0591 (代)
 ■ 松山営業所 〒790-0011 愛媛県松山市千舟町4-6-1 松山フコク生命ビル Phone 089-993-5105 (代)

■ 九州営業所 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-4-8 福岡小学館ビル Phone 092-731-0591 (代)
 ■ 沖縄営業所 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3-17-5 美栄橋ビル Phone 098-860-4178 (代)
 ■ 佐倉研究開発センター 〒285-8580 千葉県佐倉市大作2-3-3 Phone 043-498-1230 (代)
 ■ 札幌研究開発センター 〒004-0015 札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16 Phone 011-898-2018 (代)
 ■ 福岡研究開発センター 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-80 オスキ新博多ビル3F Phone 092-402-2705 (代)

FOR-A Corporation of America FOR-A Latin America and Caribbean Offices FOR-A Europe S.r.l. FOR-A UK Limited
 FOR-A Italia S.r.l. FOR-A Corporation of Korea FOR-A China Limited FOR-A Middle East-Africa Office
 FOR-A India Private Limited FOR-A South East Asia Office

開発元

株式会社 朋栄アイ・ビー・イー
 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-1-7 タマビル恵比寿4階 Phone 03-6447-7483 (代) www.ibe-for-a.co.jp/

安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。水、湿気、湯気、ほこり、油などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

記載の商品名および社名はそれぞれ各社の登録商標または商標です。外観および仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。カタログと実際の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。このカタログの記載内容は 2021 年 6 月現在のものです。

2106NPE

機器・システムの保守・メンテナンスのご連絡は下記までご連絡ください

朋栄サービスセンター/03-3446-8575
 24時間365日対応いたします