




映像・静止画・音声ファイルを素早く再生するPCベースのプレイヤー
スタジアムやイベント会場、オンラインセミナーなどで、
「素早く、簡単に、誰でも」
映像送出 (3G/HD-SDI 1 出力) が可能
移動用システムとして活用しやすいラックマウントモデル

IEP-500Rが提供する革新的コンセプト



- 使いやすさを兼ね備えた新しいポン出し機
- 速いレスポンス、安定した再生機能
 - 長尺素材や長時間稼働もスムーズに対応
- 多様なファイルフォーマットに対応
- 優れたコストパフォーマンス

各種イベント、放送、配信業務など多目的な用途で活用可能

各種イベントの演出

- エンタメ/コンサート/フェス/演劇/お笑い/スポーツ
- 展示会/セミナー/講演会/学会
- 株主総会/企業イベント、その他

放送・配信

- 送出装置/クイズ番組/情報番組、その他

設備

- スタジアム/競技場/アリーナ/劇場/ホール/講堂、その他

多機能を持ちながら直感的な操作性 様々な現場でスマートな 映像送出を可能にします



サムネイルクリックで素早いポン出し

- 素材ファイルをクリップとして登録
- クリップ登録時、ファイル変換不要
- 1プロジェクトあたり最大400クリップ登録可能
 - ※ProRes/MOV ファイル、ProRes/MXF ファイルは合計で最大400クリップまで登録可能
 - ※H.264/MP4、H.264/MOV、MPEG-2/MXF (XDCAM HD/HD422) は合計で最大100クリップまで登録可能。(100クリップ以上ご利用する場合、IEP-500R128をご使用ください。合計で最大400クリップまで登録可能。)

2モデルラインアップ

- ラックマウントモデルIEP-500RとIEP-500R128(大容量メモリ(128GB))、PCモデルIEP-500をラインアップ
- ソフトウェア機能は同一で設置場所などに合わせて選択できます
- SSDやメモリーの増量についてはご相談ください。オプションにてカスタマイズいたします。 ※増量可能な容量は機種により異なります。

幅広い素材ファイルに対応

- Full HD以外の画角の映像、静止画の再生にも対応し、拡大縮小やレイアウト変更も可能
- リボンビジョン用横長映像・静止画を折り返し再生

クリップ再生範囲など設定可能

- 再生範囲(In点、Out点)、音量が設定可能
- 先頭処理(カット、ディゾルブ、上下左右ヘスライドなど) 設定可能
- 末尾処理(末尾でフリーズ、再生後黒停止、クリップ内でループなど) 設定可能

プレビューと本線送出が同時に可能

- プリセット(PST)でクリップのプレビュー再生
- プログラム(PGM)でクリップの本線送出
- プログラムで再生しながらプリセットでクリップ設定可能

可変速再生

- タイミング合わせ用に再生速度の一時変更が可能
- スロー再生に対応 (P.I. Engineering 製 XK-68 Jog&Shuttle、XK-12 Jog&Shuttle 利用可能)

連続再生

- 複数のクリップを連続再生
- 複数のプレイリスト・複数のテイクリスト・素材配置順による順番指定など運用により選択可能
- キーボードフォーカスで次に再生するクリップ指定も可能

スケジュール機能

- トリガー再生 ※指定時刻(タイムコード)に自動再生
- ジャム・シンク再生
 - ※外部タイムコード(LTC)に合わせてファイルの該当TC位置を再生

簡易テロップ機能

- 静止画クリップ、マットイメージクリップ*にテロップを付与可能
- 動画に複数のテロップを付与し、再生に合わせて表示可能
 - *マットイメージクリップ・・・単一色の画像クリップ

DSK(ダウンストリームキーヤー)

- 最大3個のDSKをプログラム映像に重畳可能、ロゴやテロップの重畳に最適
- DSKの重畳をON/OFF可能

外部機器操作

- MIDI機器やGPIO機器による外部操作が可能
- 制御コマンド(LAN経由)による外部制御が可能

プロジェクト管理

- クリップ、プレイリスト、スケジュールなどをプロジェクトとして保存
- プロジェクトのコピーで簡単に正副運用が可能

複数台連動

- 複数のIEP-500をLAN接続し、親機の再生操作に子機が連動する設定が可能

データ用内蔵SSDストレージ 1TB搭載

- 内蔵SSD(1TB)に使用する素材ファイルを格納可能
- USB接続された外部SSDも利用可能

ショートカットキーのカスタマイズ

- 機能をキーボード操作に割り付け可能。必要な機能をプログラマブルキーボードに設定し、リモコン操作が可能

再生記録ログ出力

- 再生したファイル名や時刻、再生尺、最後まで再生したかなどの情報をCSVファイルに出力

カウントダウン表示

- プレイリストとクリップ両方のリメインタイム/終了予定時刻を表示
- 2ndディスプレイ(PCモニター)にカウントダウンや終了予定時刻などをオーバーレイ表示


オーディオマッピング

- オーディオチャンネルの差し替え、チャンネル毎のレベル調整をクリップ単位、マスターそれぞれで設定可能
- モニターするオーディオチャンネルの指定
- 音声8ch超のファイルも登録、再生可能 (1～8chまでが有効)

継続して機能強化

- バージョンアップにより、継続的にソフトウェアをアップグレード (2年目以降、保守IEP-500SW-AN1の購入が必要)

入出力ブロック



主な仕様

対応ファイルフォーマット	動画 : H.264/MP4、H.264/MOV、Apple ProRes/MXF、Apple ProRes/MOV MPEG-2/MXF (XDCAM HD/HD422) ※ 1 プロジェクトあたり最大 400 クリップ登録可能。 ※ ProRes/MOV ファイル、ProRes/MXF ファイルは合計で最大 400 クリップまで登録可能。 ※ H.264/MP4、H.264/MOV、MPEG-2/MXF (XDCAM HD/HD422) は合計で最大 100 クリップまで登録可能。100 クリップ以上ご利用の際は、IEP-500R128 をご使用ください 静止画 : PNG(アルファ対応)、BMP、JPEG 音声 : WAV(48kHz、44.1kHz)
映像フォーマット	1080/60p(Level-A、Level-B)、59.94p(Level-A、Level-B)、59.94i、50p(Level-A、Level-B)、50i、30P、29.97p、25p、24p、23.98p
入出力端子	3G/HD-SDI 出力 (BNC) × 1、REF 入力 (BNC) LTC 入力 (PC オーディオ入力) 前面 : USB3.0 (Type A) × 2 背面 : USB3.2 Gen1 (Type A) × 2、USB3.2 Gen2(Type A) × 3、USB3.2 Gen2 (Type C) × 1
データ用内蔵 SSD	1TB
LAN	1Gbps LAN (RJ-45) × 1、2.5Gbps LAN (RJ-45)
ディスプレイ	HDMI × 1、DVI-D × 1、DisplayPort × 1 ※ディスプレイはご用意ください。 ※ 59.94/29.97fps での運用時は 59.94fps 対応の HDMI フル HD ディスプレイを推奨。 (プレビュー用ディスプレイも同様) ※ディスプレイ 2 台構成の場合、操作用は DVI-D から HDMI に変換して HDMI フル HD ディスプレイに接続することを推奨。
外形寸法・質量	3RU ラックマウント型 478 (幅) x 133 (高さ) x 381.2 (奥行) mm 突起部を含まず・約 9.97kg
電源電圧	AC 100V ± 10% 50/60Hz 115W
付属品	取扱説明書、AC コード (3P)、マウス、キーボード

※ Apple は Apple Inc. の登録商標です。Apple ProRes は、Apple Inc. の商標です。

※弊社以外の製品についての記載は、単なる情報としてであり、これらの製品を保証もしくは推奨するものではありません。



株式会社 朋栄 www.for-a.co.jp

ISO9001取得
ISO14001取得
(佐倉R&D)

■ 本 社	〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-8-1	Phone 03-3446-3121 (代)
■ 関 西 支 店	〒530-0055 大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル8F	Phone 06-6366-8288 (代)
■ 札 幌 営 業 所	〒004-0015 北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16	Phone 011-898-2011 (代)
■ 東 北 営 業 所	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-10-30 仙台明芳ビル3F	Phone 022-268-6181 (代)
■ 東 海 営 業 所	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-20-25 広小路YMDビル6F	Phone 052-232-2691 (代)
■ 中 国 営 業 所	〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀5-2 WAKO KMビル4F	Phone 082-224-0591 (代)
■ 松 山 営 業 所	〒790-0002 愛媛県松山市二番町3丁目3-8 二番町ヒルズ5F	Phone 089-968-2058 (代)
■ 九 州 営 業 所	〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通2-4-8 福岡小学館ビル6F	Phone 092-731-0591 (代)
■ 沖 縄 営 業 所	〒901-0145 沖縄県那覇市高良3-8-23 眞浩商事ビル302	Phone 098-851-9981 (代)
■ 佐倉R&Dセンター	〒285-8580 千葉県佐倉市大作2-3-3	Phone 043-498-1230 (代)
■ 札幌R&Dセンター	〒004-0015 北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16	Phone 011-898-2018 (代)
■ 大阪R&Dセンター	〒530-0055 大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル3F	Phone 06-6366-0022 (代)
■ 福岡R&Dセンター	〒812-0018 福岡県福岡市中央区渡辺通2-4-8 福岡小学館ビル6F	Phone 092-731-0591 (代)
■ 朋栄エム・エフ・ジーセンター	〒285-0074 千葉県佐倉市西御門473-1 (ちばリサーチパーク内)	Phone 043-498-6066 (代)

■ FOR-A Corporation of America Corporate Office ■ FOR-A Corporation of America Northeast Office ■ FOR-A Corporation of America Southeast Office
■ FOR-A Latin America and the Caribbean Miami Office ■ FOR-A Latin America and the Caribbean Sao Paulo Office
■ FOR-A Latin America and the Caribbean Mexico City Office ■ FOR-A Europe S.r.l. ■ FOR-A UK Limited ■ FOR-A Italia S.r.l. ■ FOR-A Corporation of Korea
■ FOR-A China Limited ■ FOR-A Middle East-Africa Office ■ FOR-A India Private Limited Corporate Office ■ FOR-A India Private Limited Mumbai Office
■ FOR-A South East Asia Hong Kong Office ■ FOR-A South East Asia Singapore Office



安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。水、湿気、湯気、ほこり、油などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

機器・システムの保守・メンテナンスのご連絡は下記までご連絡ください

朋栄サービスセンター/03-3446-8575

24時間365日電話受付

開発元



株式会社 アイ・ビー・イー

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-1-7 FHDビル4階 Phone 03-6447-7483(代) www.mpeg.co.jp